



## Qualipak 710 - 720

### Especificaciones

Descripción: Controlador de fuga para embalaje flexible.

Test no destructivo, para dispositivos médicos y envoltorios de comida

Tamaño de agujero

detectable: 10.0  $\mu\text{m}$  (10 microns)  
Dependiendo del tamaño del envoltorio

Sensibilidad: 1 gr

Resolución: 1 gr

Capacidad del

Qualipak 710

(h x w x d): Embalaje de hasta 90 x 210 x 270\* mm  
(\* 350 mm, 14 in. si no hay relleno)  
(3.5 x 8.3 x 10.5 in)

Capacidad del

Qualipak 720

(h x w x d): Dos envoltorios de hasta 90 x 105 x 270 mm  
(3.5 x 4.15 x 10.5 in)

Programas: 16 definidos por el usuario

Pantalla: Alfanumérica, fluorescente

Lámparas indicadoras: Verde pasa, rojo rechazo

Alimentación: 90/265 V, 50/60 Hz, 120 W

Fuente de vacío externa

Dimensiones con

Tapa abierta

(h x w x d): 612 x 401 x 640 mm  
(24.1 x 15.8 x 25.2 in)

Peso: 21.8 Kg (48 lbs) (net)

Fabricado bajo Normas ISO 9001: 200

y Certificados de requisitos de la CE

Debido al desarrollo continuo las

especificaciones pueden cambiar

sin previo aviso

### Características

Equipos de controles simples o duales

Sensor único o dual

Tests simples para tamaños hasta 90 x 210 x 270 mm

Tests duales para tamaños hasta 90 x 105 x 135 mm

Para MAP, bolsas y almohadillas

Opción de salida analógica

Banco montado y portátil

Fácil de usar

Altamente sensible

Pocas partes móviles

Un amplio rango de tamaño de embalajes pueden verificado

Puerto RS232

Protección IP55

A prueba de salpicaduras

### Operación

Fabricamos requisitos específicos de cliente para adecuarnos a una amplia variedad de tamaños, formas y diseños. Preparamos desde unidades manuales que miden varios envoltorios a la vez, hasta intervenciones sobre líneas de automatización.

Para satisfacer el control en líneas automatizadas los Qualipak pueden ser equipados con un equipamiento "recoge y coloca" con los interfaces de control necesarios para operaciones automáticas.

Usando los principios de cambio de medida de la fuerza generada sobre un paquete en vacío, los Qualipak son confiables y fáciles de usar, ofrecen soluciones únicas y seguras para el control del embalaje flexible.

Tecyges S.L.  
Distribuidores Usón

[www.tecyges.com](http://www.tecyges.com)

C/ Luis del Valle 7  
50005 ZARAGOZA (ESPAÑA)  
T. +34 976 402 622  
F. +34 976 402 623