



Qualipak 780

El Qualipak 780 es altamente sensible. Sistema no destructivo de control de sellado y fuga con capacidad para medir una amplia selección de sacos y bolsas grandes en las industrias alimentaria, médica y farmacéutica. Usando los principios de medida de la fuerza generada sobre un saco en vacío, los Qualipak 780 son confiables y fáciles de usar, ofrecen soluciones únicas y seguras para el control del embalaje flexible

Ventajas

No destructivo: Reduce el coste de destruir embalaje bueno y permite reciclar las unidades defectuosas

Diseñados para el ambiente de fabricación: Evitan el tener que trasladar la producción a zonas especiales de verificación.

Fáciles de usar: Los equipos pueden ser manejados por los operarios de máquina tan bien como por el personal especializado

Objetivo y medida cuantificable: No se requiere la interpretación del operario

Especificaciones

Descripción: Test no destructivo, reducción de costes

Tamaño de agujero detectable: 10 microns

Resolución: 0,0001

Capacidad del Equipo (h x w x d)

Qualipak 781 13 x 10 x 5 pulgadas

Qualipak 782 24 x 18 x 3 pulgadas

Comunicación:

Indicadores verde y rojo para Pasa no Pasa

Puerto RS232

Puerto Externo E/S (I/O)

Amplia pantalla táctil

Slot PCMCIA opcional

Programas: 6 internos.

Ampliables usando slot con PCMCIA opcional

Requisitos: Fuentes de 115 VAC 60 Hz, adicionalmente 90 – 240 VAC 45 – 65 Hz. Fuente de vacío externa

Opciones

Fuga Patrón - Confirman la consistencia del equipo, la fuga patrón simula una fuga estándar de una determinada aplicación.

Bombas de vacío y bombas venturi están disponibles como equipamiento del Qualipak 780

Análisis y almacenaje de datos

La productividad y la calidad del embalaje pueden ser mejoradas con el análisis de datos del Qualipak 780. Las tendencias pueden ser identificadas y actuar donde sea necesario para mantener la eficacia de la producción. La monitorización en tiempo real con visualización on line y el archivado de datos para posteriores análisis hacen posibles ambas opciones.

Tecyges S.L.
Distribuidores Usón

www.tecyges.com

C/ Luis del Valle 7
50005 ZARAGOZA (ESPAÑA)
T. +34 976 402 622
F. +34 976 402 623